

Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005

cassetto montabile su rack da 19" con tastiera ad estensione completa.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Cassetto 1 U estendibile con tastiera, tasti funzione, tastierino numerico, touchpad

Bloccaggio a piena estensione e nello stato inserito

Collegamento a USB per tastiera e mouse

Dimensione di montaggio distanza guida 19" (dimensione c) da 470 ... 700 mm)

Colore nero a getto d'inchiostro (RAL 9005)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Armadietto/cassetto rack

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Colore	Quantità imballaggio	Codice colore	Tipo
60118-566	1U	400mm	Jet Black	1	RAL 9005	Tastiera

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Colore	Quantità imballaggio	Codice colore	Tipo
60118-569	1U	400mm	Jet Black	1	RAL 9005	Tastiera
60118-568	1U	400mm	Jet Black	1	RAL 9005	Tastiera
60118-567	1U	400mm	Jet Black	1	RAL 9005	Tastiera

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Tipo di tastiera	Spedizione rapida
60118-566	Armadietti da 19"	QWERTZ	No
60118-569	Armadietti da 19"	QWERTY REGNO UNITO	No
60118-568	Armadietti da 19"	AZERTY	No
60118-567	Armadietti da 19"	QWERTY US	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altri layout della tastiera, trackball e collegamenti su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE