


Aeroporto Dynasphere, MKIV



Le implicazioni economiche e di sicurezza dei fulmini possono essere devastanti. In generale, il punto più alto di una struttura è il più vulnerabile a un fulmine diretto. Sono necessari terminali aerei o barre parafulmini per convogliare la scarica verso una posizione preferita e per condurre in modo sicuro l'energia al suolo riducendo al minimo i rischi.

Il terminale aereo Dynasphere nVent ERICO fornisce una posizione preferita per le scariche di un fulmine che altrimenti colpirebbero e danneggerebbero una struttura non protetta e/o i relativi contenuti. La funzione principale di un terminale aereo o sistema di terminazione aereo, è quella di convogliare la carica del fulmine verso un punto preferito, in modo che la corrente di scarica possa essere direzionata, tramite le calate, al sistema di messa a terra.

CARATTERISTICHE

Risposta dinamica all'avvicinamento di un canale discendente di un fulmine

Tecnologia non radioattiva

Non è richiesta alcuna fonte esterna di alimentazione

Tre terminali sostituibili per specifici requisiti di altezza


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Dimensione filettatura (TS)
D/SMKIVSS	702085	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)	-40 to 100 °C	257 mm	220 mm	1/2" BSPP

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
D/SMKIVSS	702085	2.6 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE