


Meccanismo maniglia AMC, AMC.0 R2.0



Meccanismo di gestione dei moduli AMC.0 Rev. 2,0, MTCA.1 e MTCA.4.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Meccanismo completo con maniglia, progettato per l'attivazione di microinterruttori (hot-swap), include tubo luminoso

Per tutti i moduli nVent SCHROFF AdvancedMC

SPECIFICHE

Tipo: Estrattore

Tipo di prodotto: Maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Materiale	Tipo di maniglia	Quantità imballaggio	Grado di infiammabilità	Colore
20849-151	Compatto	Policarbonato	Singolo compatto	1	UL® 94V-0	Nero
20849-152	Di medie dimensioni	Policarbonato	Dimensioni medie singole	1	UL® 94V-0	Nero
20849-155	Di medie dimensioni	Policarbonato	Doppia di medie dimensioni	1	UL® 94V-0	Nero

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Materiale	Tipo dimaniglia	Quantità imballaggio	Grado di infiammabilità	Colore
20849-153	Dimensioni standard	Polycarbonato	Singola a dimensione intera	1	UL® 94V-0	Nero
20849-156	Dimensioni standard	Polycarbonato	Doppia di dimensioni standard	1	UL® 94V-0	Nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Spedizione rapida
20849-151	Sistemi MicroTCA	No
20849-152	Sistemi MicroTCA	No
20849-155	Sistemi MicroTCA	No
20849-153	Sistemi MicroTCA	No
20849-156	Sistemi MicroTCA	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni o la morte.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE