

Unità ventola da 19", 1 U, controllo remoto e monitoraggio, 6 ventole, 100-240 VCA

CODICE A CATALOGO

10713-554



Unità ventola con interfaccia Modbus per l'installazione in uno spazio di 1 U all'interno dell'armadietto

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Controllo della temperatura della velocità della ventola

Interfaccia Modbus per monitoraggio e controllo remoti

Soglia di temperatura per il comando della ventola regolabile sul pannello anteriore

Segnalazione di guasto della ventola e sovratemperatura tramite 2 LED e uscite relè prive di potenziale

Alimentatore integrato con ampia gamma d'ingresso (100 V ? 240 V)

Meno di 1 U (42 mm) per consentire il montaggio su guide scorrevoli o cassetti

2 sensori di temperatura NTC con cavi inclusi

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Unità ventola

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Flusso d'aria: 1089m³/h

Livello di rumorosità: 59.5dB(A)

Potenza: 97W

Pressione statica massima: 78Pa

Temperatura ambiente: -10 to 70°C

Durata, L10 a 40 C: 99558h

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Alluminio-zincato; Anodizzato

Materiale: Acciaio; Alluminio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE