


Sistema VXS, torre, 5 U, 7 slot, alimentatore collegabile

CODICE A CATALOGO

10836-060



Sistema tower VXS per 7 schede VXS 6 U, 160 mm. Con opzione i/o posteriore, l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto collegabile.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane, conforme a VITA 41.0, ?41.1, ?41.10, ?41,11

PSU, 19" compatibile, 300 W; è possibile montare una seconda PSU opzionale

Slot VXS/VME64x4 VME64x, 6 U, con slot P0 plug3 x VXS collegati come anello

Dissipazione del calore tramite 4 ventole, raffreddamento dal lato anteriore a quello posteriore; temperatura controllata con il modulo di comando ventola (FCM)

Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Profondità: 300mm

Altezza: 496.25mm

Larghezza: 221.45mm

Potenza: 250W

Net Weight: 13.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE