

Coppia saldatrice completa Joint Bond T9, Power



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: C

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBCT92J	Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 Ropelay	12.19mm	T9
PBCT9S5	Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 composito	13.36mm	T9
PBCT9S6	Graphite, Steel, Termoplastica	3/0 composito	14.53mm	T9
PBCT92S	Graphite, Steel, Termoplastica	4/0 Ropelay	15.49mm	T9

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBCT92W	Graphite, Steel, Termoplastica	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9
PBXLCT92W	Graphite, Steel, Termoplastica	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE