

EB-36 messa a terra e barra colletttrice neutra



Le barre colletttrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Barra rigida


Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Codice a catalogo	EB36
Numero articolo	568620
Materiale	Ottone
Numero di connessioni	36
Dimensione conduttore, IEC	(6) 16 - 35 mm ² incagliati (30) 4 - 16 mm ² Stranded
Dimensione conduttore boccola, IEC	(6) 10 - 35 mm ² (30) 2.5 - 16 mm ²

Codice a catalogo	EB36
Dimensione conduttore, UL	(6) #6 Solid (30) #8 - #6 Solid (6) n. 6 incagliato (30) #8 - #6 Stranded
Profondità (D)	15mm
Altezza (H)	17 mm
Larghezza (W)	470 mm
A.	19 mm
B	35 mm
X	16 x 7 mm
Peso unità	0.46 kg
Conforme a.	IEC® 61439,1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE