

# Guida per trapano nVent ERIFLEX Flexidrill



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Guida per effettuare i fori su nVent ERIFLEX Flexibar, sulle derivazioni di alimentazione intrecciata PBC e sulle derivazioni di alimentazione saldata a pressione PPS

Include stampi per diversi diametri

Le guide regolabili permettono la centratura di fori multipli rispetto alle distanze dal centro del foro

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Dimensione del foro              | Profondità | Altezza | Larghezza |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------|---------|-----------|
| FLEXIDRILLR       | 558600          | Acciaio   | 6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12,5 mm | 300mm      | 150 mm  | 250 mm    |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Peso unità |
|-------------------|-----------------|------------|
|-------------------|-----------------|------------|

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| FLEXIDRILLR | 558600 | 9.5 kg |
|-------------|--------|--------|

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non utilizzare con nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**