


Riscaldatore anti-condensa compatto, EGK



Questo piccolo riscaldatore anticondensa, EGK, è disponibile con una gamma della capacità di riscaldamento di 10-30 W. La dimensione ridotta lo rende adatto anche in spazi ristretti. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente. Per la versione UL, contattare nVent HOFFMAN.

STANDARD INDUSTRIALI

CE
EAC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piccolo riscaldatore a semiconduttore idoneo per montaggio in posizione verticale per prevenire la condensazione. Montaggio a scatto su binario DIN da 35 mm (EN60715). Per la versione UL, contattare nVent HOFFMAN.

Elemento riscaldante: Resistenza PTC.

Materiale: Plastico e con profilo in alluminio anodizzato.

Temperatura operativa: Da meno -40 °C to +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.

Connessione: Cavo in silicone 3 x 0,5 mm² (30 mm). Cavo 3 x awg20 (300 mm) per riscaldatori UL.

Protezione: IP 44, Classe I (con messa a terra).

Approvazioni: CE, EAC.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Capacità nominale Watt	Materiale	Finitura
EGK010	52mm	55mm	25mm	10W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EGK020	62mm	55mm	25mm	20W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EGK030	72mm	55mm	25mm	30W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il minimo/massimo valore di tensione per 120-240V dei riscaldatori sono 110/265V, ma con alimentazioni sotto 140 V AC/DC si riduce la capacità riscaldante di circa 10%.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE