


Vassoio ventola Varistar

CODICE A CATALOGO

23130-070



Il vassoio della ventola consente un facile raffreddamento attivo tramite ventole con collegamento IEC320. Il vassoio per ventole Varistar è ideale per i coperchi superiori piatti con zone di ritaglio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatto per copertura superiore piatta con zone di ritaglio

Si monta completamente all'interno dell'armadio, senza sporgenze sul coperchio superiore

Collegamento di rete tramite connettore maschio SCHUKO/UTE - connettore femmina IEC 60320 C13

Con tre ventole, completamente cablate, cavo di collegamento IEC 320

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Unità ventola

Famiglia di prodotti: Varistar

Tipo: Vassoio della ventola

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Schermatura EMC: No

Montaggio: Parte anteriore avvitabile

Tensione di ingresso CA: 207V

Profondità: 170mm

Altezza: 38mm

Larghezza: 449mm

Grado di protezione: IP20

Flusso d'aria: 410m³/h

Livello di rumorosità: 45dB(A)

Potenza: 45W

Quantità imballaggio: 1

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Net Weight: 3.83kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE