

# Accessori di collegamento per lampade a LED per casse, ELC

Cavi pronti all'uso per alimentazione di rete, cablaggio passante e interruttori di apertura porta. I cavi sono disponibili con colori diversi.



## CARATTERISTICHE

Descrizione: Cavi prefabbricati per lampade a LED per casse. L'utilizzo di questi cavi consente di risparmiare tempo e facilitare il montaggio delle lampade.

Connessione: Alimentazione, con cavi a 3 poli con cablaggio passante (con il cavo a 2 poli viene fornita una tensione di 24 V).

Dimensioni: Diverse lunghezze: Per ulteriori informazioni vedere l'elenco degli articoli.

## SPECIFICHE

**Materiale:** Rame  
**Finitura:** Uniforma

Table 1/1

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Colore	Lunghezza	Tipo di cavo	Tipo di collegamento	Quantità nella confezione
ELC3001DU	Accessori generali IEC	Nero	3000mm	Cavo per interruttore porta	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	Accessori generali IEC	Nero	1000mm	Cavo di collegamento	Alimentazione, 3 poli, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	Accessori generali IEC	Arancione	1000mm	Cavo di collegamento	Alimentazione, 3 poli, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	Accessori generali IEC	Nero	1000mm	Cablaggio passante	Cablaggio a canale, 3 poli, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	Accessori generali IEC	Grigio	1000mm	Cablaggio passante	Cablaggio a canale, 2 poli, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	Accessori generali IEC	Arancione	1000mm	Cablaggio passante	Cablaggio a canale, 3 poli, 100-240 V AC	5
ELC3001DE	Accessori generali IEC	Nero	3000mm	Cavo per interruttore porta	Cavo TPS per interruttore porta, versione ENEC	1
ELC3005PB	Accessori generali IEC	Nero	3000mm	Cavo di collegamento	Alimentazione, 3 poli, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	Accessori generali IEC	Grigio	3000mm	Cavo di collegamento	Alimentazione, 2 poli, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	Accessori generali IEC	Arancione	3000mm	Cavo di collegamento	Alimentazione, 3 poli, 100-240 V AC	5

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per cavi UL, contattare nVent HOFFMAN.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.