

Raccordo a T a 90 gradi Clean Tray



Clean Tray 90-Degree Tees are used for right-angle installations where two 90-degree transitions are required. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

CARATTERISTICHE

Clean Tray 90-Degree Tees are used for right-angle installations where two 90-degree transitions are required

The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown

SPECIFICHE

Finitura: Spazzolato #3

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore	Spedizione rapida
CT22TFCSS	Raccordo a T	51mm	51mm	1.27mm	No
CT33TFCSS	Raccordo a T	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33TICSS	Raccordo a T	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33TOCSS	Raccordo a T	76mm	76mm	1.27mm	No
CT44PTFCSS	Raccordo a T	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44TFCSS	Raccordo a T	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44TICSS	Raccordo a T	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44TOCSS	Raccordo a T	102mm	102mm	1.27mm	No
CT46TFCSS	Raccordo a T	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46TICSS	Raccordo a T	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46TOCSS	Raccordo a T	102mm	152mm	1.27mm	No
CT66TFCSS	Raccordo a T	152mm	152mm	1.27mm	No
CT66TICSS	Raccordo a T	152mm	152mm	1.27mm	No
CT66TOCSS	Raccordo a T	152mm	152mm	1.27mm	No
CTS33PTFCSS	Raccordo a T	76mm	76mm	1.27mm	No
CTS33TFCSS	Raccordo a T	76mm	76mm	1.27mm	No
CTS44PTFCSS	Raccordo a T	102mm	102mm	1.27mm	No

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore	Spedizione rapida
CTS44TFCSS	Raccordo a T	102mm	102mm	1.27mm	No
CTS46PTFCSS	Raccordo a T	102mm	152mm	1.27mm	No
CTS46TFCSS	Raccordo a T	102mm	152mm	1.27mm	No
CTS66PTFCSS	Raccordo a T	152mm	152mm	1.27mm	No
CTS66TFCSS	Raccordo a T	152mm	152mm	1.27mm	No
CT22PTFCSS	Raccordo a T	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22TOCSS	Raccordo a T	51mm	51mm	1.27mm	No
CT33PTFCSS	Raccordo a T	76mm	76mm	1.27mm	No
CT46PTFCSS	Raccordo a T	102mm	152mm	1.27mm	No
CT66PTFCSS	Raccordo a T	152mm	152mm	1.27mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE