

Luce LED compatta, CEL



Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Disponibile con o senza sensore di movimento. Cablaggio passante semplice di tipo plug-and-play. Per l'utilizzo con una gamma di tensioni 24-240 V (CA/CC).

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

CARATTERISTICHE

Connessione: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli

Tempo di follow-up del rilevatore di movimento: 3 min.

Colore della lampada: 5300 K (bianco neutro)

Dimensioni: 396 x 33 x 40

Tipo di lampada: LED

Potenza assorbita: 5.1 W max.

Luminosità: 550 lm

Temperatura operativa: -20 ... +55 °C

Grado di protezione: IP20

Voltaggio di esercizio: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Descrizione: Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Progettata per adattarsi al profilo di montaggio da 25 mm e al canale per gli accessori. Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale. Possibilità di collegare a catena fino a 4 lampade. Il modello che termina con "M" include il sensore di movimento. Attacco magnetico disponibile come accessorio.

Protezione: II / III

SPECIFICHE

Emissione luminosa:	550lm
Temperatura colore:	5800K
Colore:	Nero
Tipo di lampada:	LED
Colore luce:	Bianco neutro
Materiale:	Plastica
Fine:	Opaca liscia

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Sensore di movimento incluso	Tensione nominale	Tensione di ingresso CA
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Sì	230V	240V max
CEL550	396mm	33mm	40mm	No	230V	240V max

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE