


Airbender, inserto guida per schede, blocco 70P, 4HP, 160 mm, kit da 10 pezzi

CODICE A CATALOGO

24563-040



L'inserto per condizionatore d'aria nVent SCHROFF migliora l'efficienza di raffreddamento fino al 85% per slot bilanciando il flusso d'aria in ambienti ad impedenza mista. È facile da installare, riduce il rumore della ventola e migliora le prestazioni generali del sistema.

CARATTERISTICHE

Gli inserti della guida per schede Airbender migliorano l'efficienza di raffreddamento nei sistemi elettronici fino al 85% per slot 4HP bilanciando il flusso d'aria in ambienti con impedenze d'aria miste

blocco al 70%: Airbender introduce un'impedenza dell'aria aggiuntiva negli slot con componenti meno critici, reindirizzando il flusso d'aria verso le zone più vulnerabili e garantendo migliori risultati di raffreddamento per tutte le schede

Facile installazione: È sufficiente agganciare l'Airbender alle guide per schede in plastica nVent SCHROFF e fissarlo con una vite

Favorisce la riduzione del rumore generato dalle ventole mantenendole in un punto di funzionamento efficiente

La piegatrice ad aria e CassettePRO non possono essere utilizzate insieme nello stesso slot.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Deflettore aria

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Funziona con: Subracks; Casi; Sistemi

Larghezza rack: 4HP

Profondità: 160mm

Materiale: Policarbonato

Quantità imballaggio: 10

Colore: Grigio

Conforme a.: EN 45545-2; UL® 94V-0

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ventilatori con diversi livelli di ostruzione disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE