


Guida per unità a innesto tipo telaio, 5 paia

CODICE A CATALOGO

24812-101



Le guide possono essere agganciate al coperchio superiore/inferiore perforato. È necessario se il circuito stampato verrà assemblato dallo slot 2.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fissaggio del circuito stampato richiesto dallo slot 2

Larghezza scanalatura 2 mm

PBT, UL, 94, V-0

Rosso

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Guida

Tipo: Unità plug-in tipo telaio

Funziona con: Unità plug-in tipo telaio

Profondità scheda: 160mm

Larghezza scanalatura: 2

Materiale: Policarbonato

Colore: Rosso

Quantità imballaggio: 10


Unità pacchetto: Coppia

Gross Weight: 0.037kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La guida si adatta a cassette profonde 167 mm e 227.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE