

Piastre orizzontali a separazione esterna per distribuzione dell'alimentazione, MSES



Questa piastra di separazione in acciaio zincato, MSES, è disponibile immediatamente e pre-dimensionata. La piastra deve essere utilizzata quando le sottosezioni hanno bisogno di essere separate. È posizionata tra una piastra di montaggio e la porta di accesso per porte parziali. Non sono necessarie viti, il che semplifica il montaggio. La sezione fissa può quindi essere conforme fino a formare 4 segregazioni in conformità alla norma IEC 61439.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastre di separazione orizzontali pre-dimensionate tra il livello di montaggio e lo sportello anteriore. Scorre facilmente in posizione e consente di ottenere scomparti Form 4 per MCB e MCCB. Non sono necessarie viti.

Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm

Consegna: 1 pezzo.

L'accessorio standard è disponibile immediatamente sul ripiano ed è pre-tagliato pronto per essere montato in contenitori larghi 600 o 800 mm

Le piastre possono essere montate facilmente e non richiedono viti

I tempi di manodopera richiesti dal cliente sono ridotti poiché la piastra è pre-tagliata e non richiede viti per la fissazione, il che a sua volta riduce i costi di manodopera

La sezione fissa è conforme alla segregazione fino alla Forma 4 in conformità alla norma IEC 61439, un requisito necessario per progetti particolari

La piastra di montaggio (MSMPN) deve essere fissata direttamente ai profili verticali del sistema fisso (MSFP)

Per completare il comparto fisso è necessaria una porta parziale (DP)

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Larghezza	Materiale	Fine	Spessore	Materiale del contenitore
MSES600M	IEC	600mm	Acciaio, Zincato	Uniforme	1.5mm	Acciaio dolce
MSES800M	IEC	800mm	Acciaio, Zincato	Uniforme	1.5mm	Acciaio dolce
MSES400M	IEC	400mm	Acciaio, Zincato	Uniforme	1.5mm	Acciaio dolce

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE