

Telaio per piastre di copertura singole, UFCP-I.



Questo telaio in poliestere può essere personalizzato con piastre di copertura cieche o scanalate, offrendo una soluzione flessibile per componenti modulari e non modulari.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Telaio da coprire con piastre di copertura UICP singole. Per casse con larghezza di 600 e 800 mm, presenta 2 colonne. Distanza tra UFCP e porta della cassa: 39 mm; 49 mm per UCP750 e modelli più grandi. Posizione di montaggio reversibile per aumentare di 30 mm la distanza tra UFCP e porta della cassa.

Materiale: Poliestere.

Finitura: RAL 7035.

Fornitura: Struttura, staffe di supporto, chiusure a passo rapido da un quarto di giro e accessori di montaggio.

Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates

The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements

The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates

Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame

Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502

Double frame: UFCP8602, UFCP1082

SPECIFICHE

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Poliestere
Codice colore:	RAL 7035
Fine:	Uniforme

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Tipo di telaio	Numero di piastre base incluse	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
UFCP4302	415mm	315mm	Single Bay	2	Poliestere	No
UFCP6402	615mm	415mm	Single Bay	3	Poliestere	No
UFCP5402	515mm	415mm	Single Bay	3	Poliestere	No
UFCP7502	735mm	535mm	Single Bay	4	Poliestere	No
UFCP8602	835mm	635mm	Doppia baia	8	Poliestere	No
UFCP1082	1035mm	835mm	Doppia baia	10	Poliestere	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

F.1= Singolo; F.2= Doppio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE