

Porta vetrata (61%), DNGE



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta EMC è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard con vetro di sicurezza trasparente per vedere l'interno armadio. Equipaggiata con il sistema di serratura DIN da 3 mm e telaio della porta. Permette tutte le opzioni di chiusura previste nel programma armadi. La tenuta è assicurata da una guarnizione conduttiva EMC in poliuretano. Per assicurare l'efficacia di EMI, è stata posizionata una retinatura dietro il vetro per garantire una percentuale di trasparenza del 61%. Utilizzare il kit di cardini DNMK nel caso non sia per la sostituzione della porta standard.

Materiale: Telaio: Acciaio zincato da 2 mm. Area visibile: vetro di sicurezza trasparente da 3 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato solo all'esterno.

Protezione: Conforme a IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

Specifiche di montaggio: Se non già prevista porta in precedenza usare il kit DNMK01.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Coating on the outside only

If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01

Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures

Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed

The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection

Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Materiale	Fine	Colore	Codice colore
DNGE2008R5	2000mm	800mm	Acciaio dolce	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE