



Guida orizzontale, posteriore, tipo H-VT, pesante, 63 CV

CODICE A CATALOGO

34560-763



Combinations of horizontal rails and side panels

		4" x 4" can be combined		combination not recommended			
100% L		-	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
100% L		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Horizontal and		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Side panel		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Light + L		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Heavy + R		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Rugged + R		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+

La guida orizzontale di tipo VT consente l'assemblaggio diretto di un backplane.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio diretto del backplane

Montaggio superiore e inferiore

Installazione incassata per esigenze meccaniche elevate (H-VT)

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 63HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Anodizzato

Lunghezza: 325.12mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Pesante, VT

Funziona con: Subracks; Casi

Gross Weight: 0.113kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE