


Pannello Oicp con sezione prolunga portiera, OIDES



Il contenitore per pannello operatore in alluminio con sezione di estensione per porta, OIDES, è dotato di uno schema di fori pre-lavorati per consentire il fissaggio desiderato a un braccio orientabile e di una piastra frontale rimovibile con un grado di protezione IP 65. La sezione di estensione aumenta la profondità del pannello di 55 mm. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile e risultano agevolmente accessibili aprendo la sezione di estensione per porta anteriore. Grazie alle impugnature laterali, il contenitore può essere facilmente spostato nella posizione di lavoro desiderata. Il corpo in alluminio è in grado di dissipare una quantità maggiore di calore rispetto al corpo in lamiera d'acciaio, eliminando la necessità di ricorrere a un sistema di ventilazione aggiuntivo.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pannello OICP con profilo di estensione per porta a battente. Aumenta la profondità del pannello OICP in 55 mm. Ha profili grigliati nei lati del profilo di estensione della porta.

Materiale: Corpo e profilo di estensione per porta: Al Mg Si05, Piastra posteriore: Al Mg, e Angoli: Al Si12.

Protezione: Conforme a IP65.

Finitura: Corpo, profilo di estensione per porta e piastra posteriore: alluminio anodizzato, e angoli: RAL7016.

Quantità nell'imballaggio: Pannello OICP con piastra posteriore, profilo di estensione per porta, cardini esterni e sistema di chiusura.

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Colore:	Grigio antracite
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7016

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spedizione rapida
OIDES355205	354mm	525mm	55mm	No
OIDES343905	345mm	395mm	55mm	No
OIDES305205	309mm	525mm	55mm	No
OIDES395205	398mm	525mm	55mm	No
OIDES495405	495mm	542mm	55mm	No
OIDES414705	415mm	470mm	55mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE