

Serie 260 PR Card-Lok

CODICE A CATALOGO

MTLCA260PR-3.80EHL



La tecnologia di ritrazione positiva garantisce che il Card-Lok non rimanga incastrato nel telaio a causa dell'attrito causato da forti vibrazioni o urti. Il design a incastro garantisce che Card-Lok si disinnesti dallo slot del telaio quando la vite di azionamento viene ritratta.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CARATTERISTICHE

Scheda a ritrazione positiva-Lok; ideale per manutenzione di secondo livello

design a 5 segmenti con albero

Opzioni di montaggio flessibili

Disponibili con pellicola in chium oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica

Per applicazioni con pareti fredde

Vite azionata

Opzione di limitazione di coppia disponibile; ideale per la manutenzione di 2° livello

Lunghezza da 96,52 mm (3,80") a 325,12 mm (12,80"), incrementi di 12,7 (0,5")

Profilo 6,35 mm (0,250") x 6,26 mm (0,270")

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Fermo PCB

Tipo: Albero

Prestazioni termiche: Il meglio

Profilo: 6.35 x 6.26 mm

Larghezza gioco: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Funzione di progettazione: Ritrazione positiva

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE