

# Striscia di isolamento della guida orizzontale



La striscia consente il montaggio isolato di backplane o piastre metalliche come supporti per i connettori. Crea una profondità di montaggio standardizzata per le unità a innesto nel sottorack in combinazione con le guide orizzontali L-ST e H-ST. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO ed EuropacPRO/-Rugged.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per il montaggio isolato di backplane o piastre metalliche come supporti per connettori

Crea una profondità di montaggio standardizzata per le unità a innesto nel sottorack in combinazione con le guide orizzontali L-ST e H-ST

## SPECIFICHE

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funziona con:</b>         | Subracks; Casi                                                         |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Striscia di isolamento                                                 |
| <b>Materiale:</b>            | Policarbonato                                                          |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Quantità imballaggio | Grado di infiammabilità | Lunghezza | Spedizione rapida |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 24560-820         | 20HP           | 10                   | UL® 94V-0               | 101.5mm   | No                |
| 24560-828         | 28HP           | 10                   | UL® 94V-0               | 144.2mm   | No                |

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Quantità imballaggio | Grado di infiammabilità | Lunghezza | Spedizione rapida |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 24560-842         | 42HP           | 10                   | UL® 94V-0               | 210.4mm   | No                |
| 24560-840         | 40HP           | 10                   | UL® 94V-0               | 205.12mm  | No                |
| 24560-863         | 63HP           | 10                   | UL® 94V-0               | 316.88mm  | No                |
| 24560-884         | 84HP           | 10                   | UL® 94V-0               | 428.64mm  | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**