


Montanti per rack aperto da 19" Labrack



montanti da 19" per rack aperti o nudi con capacità di carico fino a 200 kg. Questi montanti da 19" possono essere montati su una base mobile o fissa.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Mobile o stazionario

Vari ripiani

Accessori per canaline per cavi

Capacità di carico fisso di 200 kg o 150 kg (vedere la tabella delle specifiche) a un centro di gravità definito al centro del rack da laboratorio

Profondità telaio massima consigliata 400 mm

SPECIFICHE

Larghezza: 600mm

Tipo di prodotto: Rack

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale telaio	Quantità imballaggio	Conforme a.	Fine
20118-742	39U	1831mm	Acciaio	1	IEC 60297-3-100	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale telaio	Quantità imballaggio	Conforme a.	Fine
20118-741	24U	1164mm	Acciaio	1	IEC 60297-3-100	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico	Spedizione rapida
20118-742	Acciaio	150kg	No
20118-741	Acciaio	150kg	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE