


Kit unità plug-in per FMC, cromato, schermato (tessile) con impugnatura



La cornice dell'FMC è conforme alla specifica vita 57,1. Copre l'intaglio nel pannello anteriore generale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica vita 57,1

Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm

Unità a innesto al-Profile con impugnatura IEL

SPECIFICHE

Larghezza rack: 4HP

Materiale: Alluminio

Fine: Anodizzato; Passivato

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore con maniglia (piu)

Schermatura EMC: Sì

Table 1/2									
Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore			
20836-253	3U	1	IEL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo			
20836-254	6U	1	IEL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo			

Table 2/2									
Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida				
20836-253	No	FMC soppalco, vita 57,1	128.4mm	20mm	No				
20836-254	No	FMC soppalco, vita 57,1	261.8mm	20mm	No				

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE