

Pannello anteriore del soppalco PMC, non schermato



Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC. Disponibili in diversi trattamenti.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC

Schermatura EMC con o-ring conduttivo

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo	Tipo di accessorio	Montaggio	Schermatura EMC	Tipo di guarnizione EMC	Materiale
20835-899	Pannello anteriore mezzanino	Pannello anteriore	Inserito	No (adattabile a posteriori)	O-ring	Alluminio
20835-896	Pannello anteriore senza maniglia		Parte anteriore avvitabile	No (adattabile a posteriori)		Zinco

Codice a catalogo	Tipo	Tipo di accessorio	Montaggio	Schermatura EMC	Tipo di guarnizione EMC	Materiale
20835-931	Pannello anteriore senza maniglia		Parte anteriore avvitabile	No (adattabile a posteriori)		Zinco
20835-929	Pannello anteriore senza maniglia		Parte anteriore avvitabile	No (adattabile a posteriori)		Zinco

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Altezza	Larghezza	Conforme a.
20835-899	Anodizzato	Conduttivo	Sì	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINO, IEEE P1386
20835-896	Anodizzato	Anodizzato	No	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINO, IEEE P1386
20835-931	Anodizzato	Conduttivo	No	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINO, IEEE P1386
20835-929	Cromata	Cromata	Sì	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINO, IEEE P1386

Table 3/3

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Fine	Spedizione rapida
20835-899	2.5mm	10	Anodizzato	No
20835-896		10		No
20835-931		10		No
20835-929		10		No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE