


# PropacPRO Tip-Up Handle

Tip-up carrying handle.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Load-carrying capacity 20 kg

Can be locked in 30° increments

With powder-coated carrying bar

The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage

## SPECIFICHE

**Materiale:** Alluminio; Lega di zinco

**Funziona con:** Custodie

**Tipo di prodotto:** Manopola

**Famiglia di prodotti:** PropacPRO

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Spedizione rapida
24576-071	42HP	1	Impugnatura a ribalta	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Spedizione rapida
24576-072	63HP	1	Impugnatura a ribalta	No
24576-073	84HP	1	Impugnatura a ribalta	No

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

To fit the tip-up carrying handle, holes must be drilled in the side panel.

Please select the preconfigured PropacPRO cases with holes for tip-up carrying handle.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**