


Piastra base Varistar CP, multipezzo



La piastra di base multi-pezzo viene assemblata dall'interno.

Ordinare separatamente la messa a terra, la piastra di copertura, la striscia di spazzole o il tappetino filtrante.

CARATTERISTICHE

Per coprire l'apertura della base

La piastra di base multicomponente è aperta sul retro (apertura verso il retro profonda 200 mm, nessuna apertura posteriore con una profondità dell'armadio di 300 mm)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Telaio	Colore	Codice colore
21630-616	600mm	600mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Telaio	Colore	Codice colore
21630-617	600mm	800mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-618	600mm	900mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-619	600mm	1000mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-620	600mm	1100mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-621	600mm	1200mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-622	800mm	600mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-623	800mm	800mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-624	800mm	900mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-625	800mm	1000mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-626	800mm	1100mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-627	800mm	1200mm	1	Fermo	Grigio nero	RAL 7021
21630-802	600mm	600mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-803	600mm	800mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-804	600mm	900mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-805	600mm	1000mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-806	600mm	1100mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-807	600mm	1200mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-808	800mm	600mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Telaio	Colore	Codice colore
21630-809	800mm	800mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-810	800mm	900mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-811	800mm	1000mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-812	800mm	1100mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021
21630-813	800mm	1200mm	1	Cellulare	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Spedizione rapida
21630-616	Verniciato a polvere	No
21630-617	Verniciato a polvere	No
21630-618	Verniciato a polvere	No
21630-619	Verniciato a polvere	No
21630-620	Verniciato a polvere	No
21630-621	Verniciato a polvere	No
21630-622	Verniciato a polvere	No
21630-623	Verniciato a polvere	No
21630-624	Verniciato a polvere	No
21630-625	Verniciato a polvere	No
21630-626	Verniciato a polvere	No
21630-627	Verniciato a polvere	No

Codice a catalogo	Fine	Spedizione rapida
21630-802	Verniciato a polvere	No
21630-803	Verniciato a polvere	No
21630-804	Verniciato a polvere	No
21630-805	Verniciato a polvere	No
21630-806	Verniciato a polvere	No
21630-807	Verniciato a polvere	No
21630-808	Verniciato a polvere	No
21630-809	Verniciato a polvere	No
21630-810	Verniciato a polvere	No
21630-811	Verniciato a polvere	No
21630-812	Verniciato a polvere	No
21630-813	Verniciato a polvere	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La piastra di base multi-pezzo viene assemblata dall'interno.

Ordinare separatamente la messa a terra, la piastra di copertura, la striscia di spazzole o il tappetino filtrante.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE