

Varistar CP Deco Frame



CARATTERISTICHE

19" plane is integrated into decorative frame

Aluminum, decorative frame for open cabinet

Open at front, no door can be fitted

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio
Tipo di prodotto: Telaio per armadio/rack
Grado di protezione: IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-310	29U	1400mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-309	24U	1200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-314	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-311	33U	1600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-313	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-312	38U	1800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Materiale del telaio	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-310	Verniciato a polvere	Acciaio	Telaio Deco	Varistar CP	No
21630-309	Verniciato a polvere	Acciaio	Telaio Deco	Varistar CP	No
21630-314	Verniciato a polvere	Acciaio	Telaio Deco	Varistar CP	No
21630-311	Verniciato a polvere	Acciaio	Telaio Deco	Varistar CP	No
21630-313	Verniciato a polvere	Acciaio	Telaio Deco	Varistar CP	No
21630-312	Verniciato a polvere	Acciaio	Telaio Deco	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE