

Traversa per carico pesante Varistar CP



Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm che supporta un carico statico di 1600 kg. Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm.

CARATTERISTICHE

Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm che supporta un carico statico di 1600 kg
Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Staffa
Materiale: Acciaio
Funziona con: Varistar CP

Table 1/2

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine	Unità pacchetto
24630-008	1000mm	4	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	Coppia
24630-091	900mm	4	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	Coppia
24630-090	800mm	4	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	Coppia
24630-089	600mm	4	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	Coppia
24630-010	1200mm	4	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	Coppia
24630-009	1100mm	4	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	Coppia

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24630-008	No
24630-091	No
24630-090	No
24630-089	No
24630-010	No
24630-009	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE