

VMEbus ADC / MDC J1 Backplane



The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.

CARATTERISTICHE

In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U with J1 plane

Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw

Termination active/passive, switchable via jumpers; passive termination preset

Automatic daisy chain (ADC)

Supply voltages provided via power bugs (ring tag M4) or FASTON

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23001-103	Backplane	3	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-104	Backplane	4	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-105	Backplane	5	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-106	Backplane	6	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-109	Backplane	9	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23001-110	Backplane	10	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-112	Backplane	12	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-113	Backplane	13	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-120	Backplane	20	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-121	Backplane	21	3U	VMEbus, J1, con ADC	Slot 1 sinistro	4HP

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
23001-103	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-104	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-105	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-106	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-109	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-110	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-112	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-113	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No
23001-120	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
23001-121	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Other configurations available on request.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE