

# 1-1 staffa angolare fori



## CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

## SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                    | Fine                 | A.    | B     | Vite inclusa |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|
| ZW201             | 313340          | Acciaio                      | Zincato a caldo      | 58 mm | 42 mm | Sì           |
| ZW200             | 313330          | Acciaio                      | Zincato a caldo      | 50 mm | 48 mm | Sì           |
| ZWA201            | 387610          | Acciaio                      | Zincato a caldo      | 58 mm | 42 mm | No           |
| ZWA200EG          | 387601          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 50 mm | 47 mm | No           |
| ZWA200S6          | 388670          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 50 mm | 48 mm | No           |
| ZWA200            | 387600          | Acciaio                      | Zincato a caldo      | 50 mm | 48 mm | No           |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro vite (Sc) | Lunghezza vite (L) |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|

|          |        |       |      |
|----------|--------|-------|------|
| ZW201    | 313340 | 10 mm | 25mm |
| ZW200    | 313330 | 10 mm | 25mm |
| ZWA201   | 387610 |       |      |
| ZWA200EG | 387601 |       |      |
| ZWA200S6 | 388670 |       |      |
| ZWA200   | 387600 |       |      |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

