

Passacavo nVent LENTON Interlok



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

CARATTERISTICHE

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

SPECIFICHE

Materiale: Uretano poliestere

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza (L)	Per l'uso con	Colore
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Blu
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rosso
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Nero
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Giallo
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Nero
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Giallo


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)	Lunghezza (L)	Per l'uso con	Colore
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Blu
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rosso
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
LK307A	145811	0.08 kg
LK308A	145812	0.09 kg
LK316A		0.12 kg
LK320A		0.15 kg
LK309A	145813	0.11 kg
LK310A	145814	0.13 kg
LK311A	145815	0.15 kg
LK314A	145816	0.22 kg
LK318A	145817	0.5 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE