

Disco di tenuta



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio;Neoprene

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
LK608	145645	25 mm	# 8	25 MLN	92 mm	22.2 mm
LK607	145640	16 mm, 20 mm, 22 mm	# 5, # 6, # 7	15 MLN, 20 MLN	89 mm	12.7 mm
LK614	145665	43 mm	#14	45 MLN	105 mm	38.1 mm
LK610	145655	32 mm	# 10		102 mm	28.6 mm
LK609	145650	28 mm	#9	30 MLN	95 mm	25.4 mm
LK611	145660	36 mm	#11	35 MLN	105 mm	28.6 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Peso unità	Quantità imballaggio
LK608	145645	2 mm	0.03 kg	50
LK607	145640	2 mm	0.03 kg	50
LK614	145665	2 mm	0.04 kg	50
LK610	145655	2 mm	0.04 kg	50
LK609	145650	2 mm	0.04 kg	50
LK611	145660	2 mm	0.04 kg	50

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE