


nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata

Per l'installazione è necessario solo un martello

Adatto alla maggior parte delle travi

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:1
Finitura: Elettrozincato
È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Spessore della flangia (FT)	Carico statico
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Spessore della flangia (FT)	Carico statico
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Spessore (T): 12.5 mm

Larghezza (W): 19 mm

Altezza (H): 55 mm

Angolo (a): 90 ° Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

