


# Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong

## Power Utilities



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

### SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Profondità scheda | Larghezza scanalatura | Colore | Materiale | Famiglia di prodotti | Tipo di prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------------|------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------------|------------------|

|           |        |     |         |           |                                                                                                          |       |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 34562-885 | 400 mm | 2   | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34562-883 | 280 mm | 2   | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34562-882 | 220 mm | 2   | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34562-884 | 340 mm | 2   | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34562-881 | 160 mm | 2   | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34564-883 | 280 mm | 2.5 | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |

|           |        |     |         |           |                                                                                                          |       |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 34564-885 | 400 mm | 2.5 | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34564-882 | 220 mm | 2.5 | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34564-881 | 160 mm | 2.5 | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |
| 34564-884 | 340 mm | 2.5 | Argento | Alluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>ARIA<br>RatiopacPRO,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>Inpac | Guida |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo                 | Funziona con           |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| 34562-885         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34562-883         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34562-882         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34562-884         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34562-881         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |

| Codice a catalogo | Tipo                 | Funziona con           |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| 34564-883         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34564-885         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34564-882         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34564-881         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |
| 34564-884         | Per impieghi gravosi | Subracks, Casi, Telaio |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**