


Novastar Frame, Slim-Line

Servizi di distribuzione di energia



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code
-----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------	------------

28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Numero catalogo	Frame Material	Product Type	Carico statico	Tipo
28230-001	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-060	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-004	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-063	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-007	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-054	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-055	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-066	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-126	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-011	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-070	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-130	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Numero catalogo	Frame Material	Product Type	Carico statico	Tipo
28230-190	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-191	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-015	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-074	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-134	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-194	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-195	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-020	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-079	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-139	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-198	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-199	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-029	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-088	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-148	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-202	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-203	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-033	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Numero catalogo	Frame Material	Product Type	Carico statico	Tipo
28230-092	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-152	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-206	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-207	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-048	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-097	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-157	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-210	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-211	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-042	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-101	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-162	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-214	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-215	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni

alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE