

# Panhead Screw, Torx

## Servizi di distribuzione di energia

Panhead screws.



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Panhead screw

### SPECIFICHE

Table 1/2

| Numero catalogo | Lunghezza | Finitura  | Package Quantity | Dimensioni delle filettature | Materiale | Product Family                                                              |
|-----------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24560-148       | 10 mm     | Nichelato | 100              | M2.5                         | Acciaio   |                                                                             |
| 24560-147       | 7 mm      | Nichelato | 100              | M2.5                         | Acciaio   | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |
| 24560-161       | 12 mm     | Nichelato | 100              | M2.5                         | Acciaio   |                                                                             |

| Numero catalogo | Lunghezza | Finitura  | Package Quantity | Dimensioni delle filettature | Materiale | Product Family                                                              |
|-----------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24560-135       | 6 mm      | Zincato   | 100              | M4                           | Acciaio   | EuropacPRO                                                                  |
| 24571-371       | 14 mm     | Zincato   | 100              | M4                           | Acciaio   | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |
| 24571-372       | 10 mm     | Zincato   | 100              | M4                           | Acciaio   | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |
| 24560-178       | 6 mm      | Nichelato | 100              | M2.5                         | Acciaio   | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |
| 24560-162       | 14 mm     | Nichelato | 100              | M2.5                         | Acciaio   |                                                                             |
| 24560-163       | 16 mm     | Nichelato | 100              | M2.5                         | Acciaio   |                                                                             |

| Table 2/2       |              |               |                                                         |         |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Numero catalogo | Product Type | Tipo          | Works With                                              | Coppia  |
| 24560-148       | Screw        | Panhead Screw | Backplanes, Test Adapters                               | 0.3 N·m |
| 24560-147       | Screw        | Panhead Screw | Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 0.3 N·m |
| 24560-161       | Screw        | Panhead Screw | Backplanes, Test Adapters                               | 0.3 N·m |
| 24560-135       | Screw        | Panhead Screw | Subracks                                                | 1.3 N·m |
| 24571-371       | Screw        | Panhead Screw | Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 2.4 N·m |

| Numero catalogo | Product Type | Tipo          | Works With                                              | Coppia  |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 24571-372       | Screw        | Panhead Screw | Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 2.4 N·m |
| 24560-178       | Screw        | Panhead Screw | Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |         |
| 24560-162       | Screw        | Panhead Screw | Backplanes, Test Adapters                               |         |
| 24560-163       | Screw        | Panhead Screw | Backplanes, Test Adapters                               |         |

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**