


Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Crea un cambio di direzione a scendere di 90° della passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

SPECIFICHE

Finitura: Zincata a caldo

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Angolo (a)	A	B	C
-------------------	-----------------	---------------	------------	---	---	---

CL110X900OR9 OHD	840650	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750OR9 OHD	840640	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600OR9 OHD	840630	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450OR9 OHD	840620	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150OR9 OHD	840600	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300OR9 OHD	840610	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	D
CL110X900OR90HD	840650	80 mm
CL110X750OR90HD	840640	80 mm
CL110X600OR90HD	840630	80 mm
CL110X450OR90HD	840620	80 mm
CL110X150OR90HD	840600	80 mm
CL110X300OR90HD	840610	80 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

