


Barriera contro le correnti transitorie universale , doppia coppia

Servizi di distribuzione di energia



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La barriera universale contro le correnti transitorie dal design compatto fornisce protezione per i circuiti e i trasduttori a bassa tensione

Il design con presa e base separate consente la sostituzione del modulo a caldo

La protezione multifase ed efficace contro le sovratensioni assicura che alle apparecchiature sensibili giungano le sovratensioni residue più basse

Protezione con modalità comune e differenziale contro entrambe le possibili condizioni di sovratensione

Surge rating to 20 kA 8/20 μ s is ideal for exposed wiring


Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space

SPECIFICHE

Numero catalogo	UTB30DP
-----------------	---------

Codice articolo	702888
Tensione di sistema nominale (Un)	10 - 21 VAC 15 - 30 VDC
Tensione continua massima di esercizio (Uc)	23 VAC 33 VDC
Corrente di carica nominale (IL)	800 mA
Frequenza	2 MHz
Resistenza circuito ad anello	0.6 Ω
Max Discharge Current (Imax), L+L-PE	20 kA 8/20 μ s
Modalità di protezione	Comune Differenziale
Tecnologia	Tubo di scarico del gas (GDT) Varistore in ossido di metallo (MOV) Diodo a cascata di silicio (SAD)
Voltage Protection Level (Up), L-L	44 V @ 3 kA
Connection, Stranded	1 – 4 mm ²
Temperatura	-20 to 65 °C
Classificazione della recinzione	IP 20 NEMA®-1
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (Largh.)	12 mm
Peso unitario	0.090 kg
Dettagli della certificazione	UL® 97B
Modulo di ricambio	UTB30DPM

SCHEMI



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE