

# Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load

## Servizi di distribuzione di energia

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

### CARATTERISTICHE

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587-2

### SPECIFICHE

Table 1/3

| Numero catalogo | Rack Height | Altezza | Larghezza | Profondità | Shock and Vibration Tolerance | Colore     |
|-----------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------------------------|------------|
| 20630-269       | 42 U        | 2000 mm | 600 mm    | 1000 mm    | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-270       | 42 U        | 2000 mm | 600 mm    | 1200 mm    | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-271       | 42 U        | 2000 mm | 800 mm    | 1000 mm    | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-272       | 42 U        | 2000 mm | 800 mm    | 1200 mm    | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-273       | 33 U        | 1600 mm | 600 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-274       | 33 U        | 1600 mm | 600 mm    | 800 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-275       | 33 U        | 1600 mm | 800 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |

| Numero catalogo | Rack Height | Altezza | Larghezza | Profondità | Shock and Vibration Tolerance | Colore     |
|-----------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------------------------|------------|
| 20630-276       | 33 U        | 1600 mm | 800 mm    | 800 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-277       | 38 U        | 1800 mm | 600 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-278       | 38 U        | 1800 mm | 800 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-279       | 38 U        | 1800 mm | 800 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-280       | 38 U        | 1800 mm | 800 mm    | 800 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-281       | 42 U        | 2000 mm | 600 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-282       | 42 U        | 2000 mm | 600 mm    | 800 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-283       | 42 U        | 2000 mm | 800 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-284       | 42 U        | 2000 mm | 800 mm    | 1600 mm    | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-285       | 42 U        | 2200 mm | 600 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-286       | 47 U        | 2200 mm | 600 mm    | 800 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-287       | 47 U        | 2200 mm | 800 mm    | 600 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |
| 20630-288       | 47 U        | 2200 mm | 800 mm    | 800 mm     | 5 g (force)                   | Black Grey |

Table 2/3

| Numero catalogo | Color Code | È conforme a                | Frame Material | Materiale | Product Type       | Carico statico |
|-----------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| 20630-269       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack Frame | 1600 kgf       |
| 20630-270       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack Frame | 1600 kgf       |
| 20630-271       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack Frame | 1600 kgf       |

| Numero catalogo | Color Code | È conforme a                | Frame Material | Materiale | Product Type          | Carico statico |
|-----------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 20630-272       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-273       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-274       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-275       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-276       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-277       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-278       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-279       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-280       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-281       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-282       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-283       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-284       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-285       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-286       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-287       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |
| 20630-288       | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Acciaio        | Acciaio   | Cabinet/Rack<br>Frame | 1600 kgf       |

Table 3/3

| Numero catalogo | Tipo | Works With |
|-----------------|------|------------|
|-----------------|------|------------|

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| 20630-269 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-270 | Heavy Load |             |
| 20630-271 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-272 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-273 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-274 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-275 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-276 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-277 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-278 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-279 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-280 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-281 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-282 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-283 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-284 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-285 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-286 | Heavy Load | Varistar CP |
| 20630-287 | Heavy Load | Varistar CP |

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| 20630-288 | Heavy Load | Varistar CP |
|-----------|------------|-------------|

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**