

Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX



nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI are a range of low profile, under-insulation power connection or splice for polymer insulated (PI) series heating cables, using two component silicone compound to provide durable and flexible moisture proof encapsulation. Available in 3 versions, to allow robust & reliable connections up to 125A and approved for use in hazardous area. The internal electrical connection is by nickel plated crimps, specifically designed to provide reliable electrical connections over a very wide temperature range.

CARATTERISTICHE

Simple and fast to install

Cold applied: no heat gun, no hot work permit needed

Low profile, under-insulation component

Unique design, to ensure optimum connection reliability

Approved for use in hazardous areas

SPECIFICHE

Temperatura d'esercizio massima:	200 °C
Tensione nominale:	750 V max
Tipo di connessione:	Applicato a freddo
Classificazione dell'area:	Non pericoloso; Pericoloso
Classificazione IP:	IP65

Table 1/1

Codice a catalogo	Nome articolo	Corrente nominale	Adatto per piombo freddo
1244-000588	CS-150-6-PI	54 A	4 – 6 mm ²
1244-000587	CS-150-25-PI	129 A	10 – 25 mm ²
1244-000586	CS-150-2.5-PI	32 A	0 – 2.5 mm ²

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Attribute Current Rating is applicable when used as hot-cold joint.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT