

# Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Accetta barre filettate M10 o M12

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

### SPECIFICHE

**Fine:** Elettrolgalvanizzato

**Materiale:** Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	N.B./N.	Diametro esterno (OD)	Dimensione asta (RS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRP0200E G	404480	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2mm

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.