

Unità ventola da 19", 1 U



Unità ventola per l'installazione in uno spazio 1U all'interno dell'armadietto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Serracavo meccanico per cavi di rete

Può essere adattato ai sottorack

Protezione dei contatti in conformità alla normativa DIN EN ISO 13857

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tensione di ingresso CC	Quantità imballaggio	Fine	Materiale	Spedizione rapida
10713-100	230V		1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	No
10713-107		24V min	1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	No
10713-106	115V		1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	No

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tensione di ingresso CC	Quantità imballaggio	Fine	Materiale	Spedizione rapida
10713-104	230V		1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	No
10713-102	115V		1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	No
10713-103		24V min	1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Cavo di alimentazione da ordinare separatamente.

Ampia gamma di tensioni di ingresso (86 ... 264 V CA) disponibile su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE