


Ripiano telescopico da 19" per Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg



Ripiano da 19" per Varistar, Novastar ed Eurorack, fisso con capacità di carico di 70 kg, perforato per facilitare l'assemblaggio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Forature perforate per l'assemblaggio delle fascette serracavi

Capacità di carico statico 70 kg

Include guide telescopiche

Possibilità di bloccaggio con barra a T.

St, 1,5 mm

Perforazione della testa del martello per il montaggio con fascette serrafili

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Scaffale

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21130-352	Ripiano attrezzatura	600mm	382mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-353	Ripiano telescopico	600mm	482mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-374	Ripiano telescopico	600mm	565mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-354	Ripiano telescopico	600mm	582mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-375	Ripiano telescopico	600mm	677mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-355	Ripiano telescopico	600mm	682mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-357	Ripiano telescopico	553mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-358	Ripiano telescopico, profondità ridotta	553mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-372	Ripiano telescopico	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21130-373	Ripiano telescopico	400mm	477mm	1	Grigio nero	RAL 7021
22130-352	Ripiano telescopico	400mm	382mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
22130-353	Ripiano telescopico	400mm	482mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
22130-354	Ripiano telescopico	400mm	582mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
22130-355	Ripiano telescopico	400mm	682mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
22130-372	Ripiano telescopico	600mm	600mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
22130-373	Ripiano telescopico	600mm	477mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
22130-374	Ripiano telescopico	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
22130-375	Ripiano telescopico	600mm	677mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-108	Ripiano telescopico	600mm	582mm	1	Grigio nero	RAL 7021
27230-109	Ripiano telescopico	600mm	682mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2			
Codice a catalogo	Fine	Funziona con	Spedizione rapida
21130-352	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21130-353	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21130-374	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21130-354	Verniciato a polvere		No
21130-375	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21130-355	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21130-357	Verniciato a polvere		No
21130-358	Verniciato a polvere		No
21130-372	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21130-373	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
22130-352	Verniciato a polvere		No
22130-353	Verniciato a polvere		No
22130-354	Verniciato a polvere		No
22130-355	Verniciato a polvere		No

Codice a catalogo	Fine	Funziona con	Spedizione rapida
22130-372	Verniciato a polvere		No
22130-373	Verniciato a polvere		No
22130-374	Verniciato a polvere		No
22130-375	Verniciato a polvere		No
27230-108	Verniciato a polvere		No
27230-109	Verniciato a polvere		No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Staffa di montaggio per il montaggio della guida telescopica sul telaio da ordinare separatamente.

Ordinare il blocco con barra a T separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE