


Pannello di riempimento del deflettore dell'aria AdvancedTCA



I pannelli anteriori Advanced TCA coprono gli slot vuoti di un sistema. I deflettori aria aggiuntivi bloccano e guidano l'aria nella giusta direzione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I pannelli anteriori coprono gli slot vuoti di un sistema, 8 U, 6 CV

SPECIFICHE

Larghezza rack:	6HP
Altezza (H):	350.78mm
Famiglia di prodotti:	AdvancedTCA
Tipo:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Funziona con:	Sistemi

Table 1/3

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
21591-104	Alluminio	Passivato	1	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Grezzo

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
21591-097	Acciaio inossidabile		1	Parte anteriore avvvitabile	Tessile EMC	Grezzo

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Tipo di accessorio	Profondità (D)	Schermatura EMC	Altezza cremagliera	Larghezza (W)
21591-104	Grezzo	Pannello anteriore	2.5mm	Sì	8U	30.14mm
21591-097	Grezzo	Pannello anteriore	1mm	Sì	8U	28.95mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
21591-104	No
21591-097	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE