


AMC Module With Pull Handle, AMC.0 R2.0



AdvancedMC Front Panel including handle mechanism and EMC gasket for AMC.0 Rev. 2.0 Modules.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In accordance with AMC.0 R2.0 specification

For installation in MicroTCA chassis or AdvancedMC carriers (e.g. conventional, cutaway and hybrid carriers)

SPECIFICHE

- Famiglia di prodotti:** AdvancedMC
Tipo: Modulo di riempimento
Tipo di prodotto: Modulo di sistema

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Funzione di progettazione	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
20849-127	73.8mm	Compatta	Acciaio inossidabile		1	No
20849-128	73.8mm	A formato medio	Acciaio inossidabile		1	No
20849-129	73.8mm	A grandezza naturale	Acciaio inossidabile		1	No

Codice a catalogo	Altezza	Funzione di progettazione	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
20849-131	148.8mm	A formato medio	Acciaio inossidabile		1	No
20849-132	148.8mm	A grandezza naturale	Acciaio inossidabile		1	No
20849-268	73.8mm	A formato medio	Alluminio	Passivato	1	No
20849-269	148.8mm	A formato medio	Alluminio	Passivato	1	No
20849-270	73.8mm	A grandezza naturale	Alluminio	Passivato	1	No
20849-271	148.8mm	A grandezza naturale	Alluminio	Passivato	1	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE