


PSU 19" DC/DC Coolpower 100 W, doppio, CPDC212

CODICE A CATALOGO

13103-007



Alimentatori da 19" collegabili con connettore H15 per applicazioni senza ventola.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ampia gamma di tensioni di ingresso da 20 a 72 V CC

Separazione galvanica tra circuito primario e secondario

Elevata densità di potenza

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentatore

Tipo: Convertitore CC/CC da 19"

Tensione di ingresso CC: 20 – 72V

Potenza: 108W

Numero di tensioni di uscita: 1

Tensione 1: 24V

Corrente 1: 4.5A

Altezza cremagliera: 3U

Larghezza rack: 6HP

Profondità: 171.93mm

Gross Weight: 0.546kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la tensione di ingresso di 100-360 V CC, vedere alimentazione in modalità commutata CA/CC.

Ordinare il pannello anteriore separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE