


Impugnatura insertore/estrattore tipo XL; 10 pezzi

CODICE A CATALOGO

20817-874



Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 1500 N (per coppia). Robusto fissaggio della scheda tramite doppi bulloni. La funzione di inserimento sarà supportata da una parte di codifica che sarà montata sulla guida orizzontale .

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 1500 N (per coppia)

Impugnatura in PA, rinforzata con fibra di vetro, UL 94V 0

Robusto fissaggio della scheda con fissaggio a doppio bullone

È possibile montare microinterruttori

Impugnatura simmetrica identica in alto/in basso

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Maniglia

Tipo: Imbustatrice/estrattore

Funziona con: Pannelli anteriori

Tipo di maniglia: XL

Larghezza: 20.1mm

Materiale: Lega di zinco; Poliammide

Colore: Jet Black

Grado di infiammabilità: UL® 94V-0

Quantità imballaggio: 10

Codice colore: RAL 9005

Profondità: 42.39mm

Gross Weight: 0.374kg

Altezza: 73.57mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i pannelli frontali separatamente e il microinterruttore.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE