


Backplane VPX, 6 U, 10 slot, BKP6-CEN10-11.2.4-4 RTM

CODICE A CATALOGO

23001-816



Il backplane nVent SCHROFF VPX ha un'eccellente integrità del segnale per velocità di trasferimento dati elevate.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In conformità a: Base VITA 46,0 VPX standard; VITA 46,3 Serial RapidIO su VPX; VITA 46,4 PCI Express su connettore Fabric VPX; VITA 46,7 Ethernet su connettore Fabric VPX; Gestione del sistema VITA 46,11 per VPX

DIP switch per le impostazioni degli slot di sistema

Collegamenti JTAG

Connettori ausiliari bloccabili e di rilevamento

Prigionieri di alimentazione M4 per alimentazione, max. 22 A per slot per ogni tensione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Backplane

Numero di slot: 10

Altezza cremagliera: 6U

Tipo backplane: VPX, VITA 65

Larghezza intaglio: 5HP

Tipo di connettore: MULTIGIG

Tipo di connettore di alimentazione: Prigionieri elettrici M4

Tipo di connettore di utilità: MICROFIT, 8 pin

Larghezza: 262.55mm

Net Weight: 2.1kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altri backplane VPX e backplane VPX personalizzati su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE