

# Backplane di alimentazione seriale CPCI, 3 U, 8 HP, 1 slot

#### **CODICE A CATALOGO**

# 23098-397







Backplane di alimentazione per applicazioni seriali CompactPCI. È possibile collegare fino a 4 backplane di potenza per aumentare la potenza o la ridondanza.

## **CERTIFICAZIONI**



#### **CARATTERISTICHE**

Backplane di alimentazione per PSU collegabili con FCI Power Blade

3 U, 8 CV, 1 CONNETTORE PSU

Ingressi separati per CA e CC con Fastons

Connettore per 12 V, 5 V in standby, segnali di utilità, condivisione di corrente, pulsante di accensione, console seriale a un UPS e i/o digitale sul retro

In via opzionale, è possibile montare il connettore maschio SMBus PICMG 2,9 e i Power bugs aggiuntivi per standby da 12 V e 5 V.

L'indirizzo geografico può essere impostato tramite un DIP switch

#### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Backplane

Numero di slot: 1

Altezza cremagliera: 3U

Tipo backplane: Seriale CompactPCI

Larghezza intaglio: 8HP

Tipo di connettore: 01

Tipo di connettore di alimentazione: PwrBlade

Tipo di connettore di utilità: MicroMatch, 10 pin

Larghezza: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Quantità imballaggio: 1

#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### **North America**

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

## Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE